

Garant**Eco-työkalunpidin aksiaalinen, 2-kertainen, oikea, PSC 63,
Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318855 25
GTIN	4045197893314
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT Econ avulla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta. Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

Tekninen kuvaus

Nelikulmapitimelle	25 mm
B	40 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Kiinnityspituus L ₁	102 mm
Sovitin	PSC 63

Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin