

Garant**BMT-sisäsorvauspidin, BMT: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319888 40
GTIN	4045197877437
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Sisä- ja ulkojäähdytykseen.

Konekohtaisesti mukautetut huipputarkat kiinnittimet, joustavaan käyttöön pää- ja vastakarakoneissa. Vastinpinta ja käyttöpinta hiottu. Täydellinen mitoitus kuhunkin sorviin. Soveltuu tehokkaasiin jäähdytysjärjestelmiin, kuten GARANT eco, mutta myös muihin järjestelmiin. Optimoitu ulkomuoto.

Etu:

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessivarma laadukkaiden materiaalien ansiosta, pitkä kestoikä.**
- **Mustattu parempaa korroosiosuojausta varten.**
- **Varmistetut kuulasuihkutussuuttimet 80 baariin asti.**

Käyttö:

Sisäinen ja ulkoinen työstö CNC-sorveilla, joissa on BMT-työkalurevolverit.

Sisäsorvauspitimelle tai kääntöteräporalle.

Sopii:

CNC-sorvit, joissa on BMT-työkalurevolverit.

Huomautus:

Muita erikokoisia ja -mittaisia BMT-pitimiä on saatavana tiedustelusta.

Tekninen kuvaus

d_a	32 mm
Sopivat koneet	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	62 mm
x	100 mm
L_3	10 mm
L_2	70 mm
Z	65 mm
l_1	125 mm
h_1	78 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin