

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet värinävimennus, SK 40, Kierre M  
× Pituus L1: M16X200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301307 M16X200
GTIN	4045197889362
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiomainen malli.

Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	45 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub> toleranssi IT6	17 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	200 mm
Ulkonema A-mitta	219 mm
kierre M	M16×200
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

## Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
	308615 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-  
varteen 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle  
40

308830 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)  
Sopii ISO-varteen 40

308630 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)  
Sopii ISO-varteen 40

308625 40