

Garant

Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet värinävimennus, kartiomainen, HSK-A 63, Kierre M × Pituus L1: M8X75

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 307037 M8X75 |
| GTIN | 4045197905031 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

RFID-/Balluff chip -poraus. Kartiomainen malli. **Värinävimennettu malli, kiinnikkeessä värinävimennettu ydin.**

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301342, kavennusholkki nro 301344, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374 – 301379 ja nro 301361 – 301368.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------|
| kierre M | M8 × 75 |
| Reiän Ø D ₁ | 8,5 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 75 mm |
| Ulko-Ø D | 23 mm |
| Ulkonema A-mitta | 101 mm |
| L ₂ | 5 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tärinä | vaimennettu |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |