

Garant

Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet värinävaimennus, kartiomainen, HSK-A 63, Kierre M × Pituus L1: M10X100

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	307037 M10X100
GTIN	4045197905048
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

RFID-/Balluff chip -poraus. Kartiomainen malli. **Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.**

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301342, kavennusholkki nro 301344, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374 – 301379 ja nro 301361 – 301368.

Tekninen kuvaus

kierre M	M10 × 100
Reiän Ø D ₁	10,5 mm
L ₂	5 mm
Ulkonema A-mitta	126 mm
Hyötypituus L ₁	100 mm
Ulko-Ø D	32 mm

Ø D ₂	18 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike