

ALLURIS

FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB), Mittausalue: 5N**Tilaustiedot**

Tilausnumero	478985 5
GTIN	4260244680581
Tuoteluokka	47F

Kuvaus**Malli:**

- **Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.**
- **Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin saakka ja suojattu mittausakseli.**
- **Asennuskierre lisäkahvoille.**
- **Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkkeihin.**
- **Suuri mittausala tarkkoihin huippuarvomittauksiin murtumis- ja repeytymisvoimien mittausta varten.**
- **Mittausarvojen tallennus tilastollisten ja raja-arvojen valvonnalla.**
- **USB-liitäntä tietojen siirtämiseksi tietokoneelle.**

Etu:

Käyttöaika jopa 150 h ilman verkkovirtaa uudelleen ladattavalla LiPo-akulla.

Ohjelmisto mittaustietojen arvioimiseksi MsExcelissä. COM-Bridge-ohjelmisto mahdollistaa suoran tiedonsiirron mittalaitteesta Windows-PC-tietokoneelle.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien $\varnothing > 1$ mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa. Voidaan käyttää kannettavana mobiililaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Kotelon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat sijoituksen testialustoihin tai lisäkahvojen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Voimamittari suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja pikaohjeen.

FMI-Connect -ohjelmisto.

Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	0,001 N
Mittausalue	5 N
IP-suojausluokka	IP 40
Leveys	82 mm
Korkeus	29 mm
Pituus	150 mm
virheraja	±0,15 maksimiarvo (±1 numeromerkki) %
Kiinnityskierre	M6
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Dynamometri