

**Voimanmittausrasia, Mittausalue: 0-4kN****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479100 0-4
GTIN	2050001056269
Tuoteluokka	47F

**Kuvaus****Malli:**

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennästilastollista voimanmittausta varten.

Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).

3 × kiinnityskierre M5 rungon pohjassa.

**Etu:**

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

**Toiminto:**

IP43: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Käyttö:**

Työkalujen rakentamisessa.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

**Tekninen kuvaus**

Voima-anturin korkeus	30 mm
Mittausalue	0 - 4 kN
Männän pinta	10 cm <sup>2</sup>
Voima-anturin Ø	75 mm
asteikon jakoarvo	0,1 kN
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
virheraja	±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
männän Ø	45 mm
IP-suojaluokka	IP 43
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia