

ALLURIS

FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari, Mittausalue: 500N**Tilaustiedot**

Tilausnumero	478983 500
GTIN	4260244680567
Tuoteluokka	47F

Kuvaus**Malli:**

- **Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.**
- **Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin saakka ja suojattu mittausakseli.**
- **Asennuskierre lisäkahvoille.**
- **Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkeihin.**
- **Suuri mittausala tarkkoihin huippuarvomittauksiin murtumis- ja repeytymisvoimien mittausta varten.**

Etu:

Käyttöaika jopa 150 h ilman verkkovirtaa uudelleen ladattavalla LiPo-akulla.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa. Voidaan käyttää kannettavana mobiililaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Kotelon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat sijoituksen testialustoihin tai lisäkahvojen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Voimamittari suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja pikaohjeen.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	500 N
Näyttötarkkuus	0,1 N
IP-suojausluokka	IP 65
Pituus	150 mm
Korkeus	29 mm
Leveys	82 mm
virheraja	±0,2 maksimiarvo (±1 numeromerkki) %
Kiinnityskierre	M6
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Dynamometri