

STARCKE®**Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 8-kert., Ø 125 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567745 40
GTIN	4002748776588
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40 - 180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240 – 800, stearaattipinnoite), **erinomainen kestävyys, tiheä hajonta.**

Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundin (A) ansiosta.

Laikan takapuoli on peitetty velourisilmukalla ja sen itsekiinnittyvyys takaa nopean laikan vaihdon.

8-kertainen rei'itys, tuotteisiin Bosch PEX 125, AEG EXE 400 ja Metabo SXE 125 (varustettu imurilla).

Käyttö:

Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

Epäkeskoihomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567885 / 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Suurin kehänopeus **40 m/s.**

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
imureikien lukumäärä	8
Käyttökone	Epäkeskoiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 123 mm	567990 123
--	------------