

HAINBUCH**Kiristyspää pehmeä, SK 100, Alkuporauksen Ø: 30mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	329956 30
GTIN	2050001925954
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Pehmeä (vähennetty kovuus 40 HRC porauksessa) autom. avaukseen.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Alkuporauksen Ø	30 mm
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Pituus L	59 mm
Sovitin	SK 100

Tuotetyyppi

Kiristyspää