

STARCKE®**Paperi-tarrahiomalaikka (A), Ø 115 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567705 80
GTIN	4002748776854
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40–180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240–400, stearaattipinnoite), **erinomainen kestävyys, tiheä hajonta.**

Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundirakeen (A) ansiosta.

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. **nro 5677600, itsekiinnittyvä.** Nopeaan laikan vaihtoon.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s.**

Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

Huomautus:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopatarralaikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Kiekon Ø	115 mm

Valmistajamerkintä	540 FK
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaiikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Tarrakiillotuslaikka, M14 Ulko-Ø 115 mm	567762 115
---	------------

Tarralaikan alusta,M14 Ulko-Ø 115 mm

567760 115