



Hiomakangas (A) ruskea, hyvin joustava KK 114 F, 230×280 mm, Rakeisuus: 240



Tilaustiedot

Tilausnumero	556900 240
GTIN	4018875000465
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Tiheä, vankka ja **erittäin joustava** puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu **normaalikorundi (A)**. Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. **Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.** Arkin koko 230×280 mm. Tyyppi **VSM KK 114 F: Kangas ruskea, erittäin korkeisiin vaatimuksiin.** Laatu on erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Rakeisuus	240
Valmistajamerkintä	KK 114 F
Sarja	KK114F
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
hiomalaikan leveys	280 mm

hiomalaikan pituus	230 mm
Tuotenimen määrite	230×280 mm
Tuotetyyppi	Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Teräskovasin	556950
Kuminen hiomatuki	557600