


**STARCKE®****Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 8-kert. + 1, Ø 150 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567755 120    |
| GTIN         | 4002748776748 |
| Tuoteluokka  | 56Z           |

**Kuvaus****Malli:**

**Hiomapaperi** Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40 - 180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240 – 800, stearaattipinnoite), **erinomainen kestävyys, tiheä hajonta.**

Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundin (A) ansiosta.

**Laikan takapuoli on peitetty velourisilmukalla ja sen itsekiinnittyvyys** takaa nopean laikan vaihdon.

9-kertainen rei'itys, tuotteisiin Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030 ja Bosch GX 150 (varustettu imurilla).

**Käyttö:**

**Yleiskäyttöinen** metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

**Epäkeskhiomakoneisiin**, tarralaikan alusta esim. nro 567885 / 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Suurin kehänopeus **40 m/s.**

**Tekninen kuvaus**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rakeisuus            | 120    |
| Kiekon Ø             | 150 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | A      |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %           |
| Tuotenimen määrite             | Ø 150 mm          |
| imureikien lukumäärä           | 9                 |
| Käyttökone                     | Epäkeskohiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus     | 40 m/s            |
| Tuotetyyppi                    | Tarrahiomalaikka  |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | sopii rajoituksin |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |
| lakka                          | sopii rajoituksin |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm | 567887 150 |
| Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm              | 567990 147 |
| PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm                   | 567885 150 |

