

STARCKE®**Paperi-tarrahiomalaikka (A), Ø 115 mm, Rakeisuus: 240****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567705 240 |
| GTIN | 4002748779299 |
| Tuoteluokka | 56Z |

Kuvaus**Malli:**

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40–180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240–400, stearaattipinnoite), **erinomainen kestävyys, tiheä hajonta**. Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundirakeen (A) ansiosta.

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. **nro 5677600, itsekiinnittyvä**. Nopeaan laikan vaihtoon.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s**.

Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

Huomautus:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopatarraikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|--------|
| Rakeisuus | 240 |
| Kiekon Ø | 115 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Valmistajamerkintä | 544 C3K |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 115 mm |
| Käyttökone | Kulmahiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s |
| Tuotetyyppi | Tarrahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Tarralaikan alusta, M14 Ulko-Ø 115 mm | 567760 115 |
|---------------------------------------|------------|

Tarrakiillotuslaikka,M14 Ulko-Ø 115 mm

567762 115