

**Tarrahiomalaikka 237AA (A), Ø 125 mm, Rakeisuus: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567726 280
GTIN	2050001694232
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

**Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla** ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. **nro 5677600, itsekiinnittyvä**. Nopeaan laikan vaihtoon.

237AA Trizact™ ja hienojakoinen pyramidipinnoite äärimmäisen pienistä alumiinioksidihiukkasista (A).

**Käyttö:**

**Kulmahiomakoneisiin** tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s**.

**Hieno ja tasainen hionta kaikille teräksille**, jaloteräksille, messingille ja titaaniseoksille. Erityisesti muotohiontaan ja kiillotuksen valmisteluun.

**Huomautus:**

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopatarralaikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	280
-----------	-----

3M-raekokomerkintä	A65
Kiekon Ø	125 mm
Valmistajamerkintä	237AA Trizact™
Sarja	237AA
Hioma-aine	Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaiikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Tarralaikan alusta,M14 Ulko-Ø 125 mm	567760 125
Tarrakiillotuslaikka,M14 Ulko-Ø 125 mm	567762 125
	567857 125

Käsihiomatuki, tarrakiinnitys Sopii laikkaan, jonka  $\emptyset$  on 125 mm

---