


**STARCKE®****Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 8-kert. + 1, Ø 150 mm, Rakeisuus: 320****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567755 320
GTIN	4002748765353
Tuoteluokka	56Z

**Kuvaus****Malli:**

**Hiomapaperi** Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40 - 180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240 – 800, stearaattipinnoite), **erinomainen kestävyys, tiheä hajonta.**

Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundin (A) ansiosta.

**Laikan takapuoli on peitetty velourisilmukalla ja sen itsekiinnittyvyys** takaa nopean laikan vaihdon.

9-kertainen rei'itys, tuotteisiin Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030 ja Bosch GX 150 (varustettu imurilla).

**Käyttö:**

**Yleiskäyttöinen** metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

**Epäkeskoihomakoneisiin**, tarralaikan alusta esim. nro 567885 / 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Suurin kehänopeus **40 m/s.**

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	320
Kiekon Ø	150 mm
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
imureikien lukumäärä	9
Käyttökone	Epäkeskoihomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

PU-tarrahiomalaikka Ulko-Ø 150 mm	567885 150
PU-tarrahiomalaikka Kerrottu rei'itys ulko-Ø 150 mm	567887 150
Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147

