



## Jousivaaka Micro Line, Enimmäispunnitusalue: 60g



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479410 60
GTIN	2050001051653
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

**Malli:**

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on  $\pm 0,3$  % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

**Erikoistarvike:**

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

### Tekninen kuvaus

Jaotus	0,5 g
Asteikon pituus	80 mm
Kiinnitystapa	kiinnitin
Enimmäispunnitusalue	60 g
Kalibrointi	K1

Tuotetyyppi

Jousivaaka

**Palvelut**

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F

027730 F

**Tarvikkeet**

koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio

479428