



Voimanmittausrasia, Mittausalue: 0-200kN



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 479100 0-200 |
| GTIN | 2050001056351 |
| Tuoteluokka | 47F |

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennästilastollista voimanmittausta varten.

Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).

3 × kiinnityskierre M5 rungon pohjassa.

Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

Toiminto:

IP43: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Työkalujen rakentamisessa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|--|
| Mittausalue | 0 - 200 kN |
| asteikon jakoarvo | 10 kN |
| Männän pinta | 80 cm ² |
| Voima-anturin Ø | 138 mm |
| Voima-anturin korkeus | 41 mm |
| Käyttölämpötila | -10 - 50 °C |
| virheraja | ±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) % |
| männän Ø | 100 mm |
| IP-suojaluokka | IP 43 |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Voimanmittausrasia |