



## Puristusvoimanmittausrasia kolmileukaistukalle, Mittausalue: 0-75kN



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479115 0-75
GTIN	2050001858832
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

#### Malli:

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennästilastollista voimanmittausta varten.

Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).

#### Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

#### Käyttö:

Työkalujen rakentamisessa.

Soveltuu erityisesti **käytettäväksi kolmileukaistukoissa.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

### Tekninen kuvaus

asteikon jakoarvo	2 kN
Voima-anturin Ø	90 mm

Mittausalue	0 - 75 kN
Voima-anturin korkeus	57 mm
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
virheraja	±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia