



Jousivaaka Micro Line, Enimmäispunnitusalue: 100g



Tilaustiedot

Tilausnumero	479410 100
GTIN	2050001051660
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on $\pm 0,3$ % kuorman painosta. Taarusalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taarus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnosarja voimamittarille nro 479421.

Tekninen kuvaus

Enimmäispunnitusalue	100 g
Asteikon pituus	80 mm
Jaotus	1 g
Kiinnitystapa	kiinnitin
Kalibrointi	K1

Tuotetyyppi

Jousivaaka

Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F

027730 F

Tarvikkeet

koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio

479428