



## Voimamittari Medio Line Newton, Enimmäispunnitusalue: 25N



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 479417 25     |
| GTIN         | 7612348400256 |
| Tuoteluokka  | 47F           |

### Kuvaus

**Malli:**

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on  $\pm 0,3$  % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

**Erikoistarvike:**

Muunnosarja voimamittarille nro 479421.

### Tekninen kuvaus

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Kiinnitystapa        | koukku |
| Jaotus               | 0,2 N  |
| Enimmäispunnitusalue | 25 N   |
| Asteikon pituus      | 100 mm |
| Kalibrointi          | K1     |

|             |            |
|-------------|------------|
| Tuotetyyppi | Jousivaaka |
|-------------|------------|

## Palvelut

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Kalibrointi Jousivaaka Tyyppi F | 027730 F |
|---------------------------------|----------|

## Tarvikkeet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Painesarja Tyyppi MEDIO | 479421 MEDIO |
|-------------------------|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Maksimiosoitin Tyyppi MEDIO | 479429 MEDIO |
|-----------------------------|--------------|

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio | 479428 |
|--------------------------------------------|--------|