



## Voimanmittausrasia, Mittausalue: 0-2,5kN



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479100 0-2,5
GTIN	2050001056252
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

**Malli:**

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennästilastollista voimanmittausta varten.

Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).

3 × kiinnityskierre M5 rungon pohjassa.

**Etu:**

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

**Toiminto:**

IP43: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Käyttö:**

Työkalujen rakentamisessa.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

### Tekninen kuvaus

Voima-anturin Ø	75 mm
Männän pinta	10 cm <sup>2</sup>
asteikon jakoarvo	0,1 kN
Voima-anturin korkeus	30 mm
Mittausalue	0 - 2,5 kN
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
virheraja	±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
männän Ø	45 mm
IP-suojaluokka	IP 43
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia