



Jousivaaka Medio Line, Enimmäispunnitusalue: 300g



Tilaustiedot

Tilausnumero	479415 300
GTIN	2050001051677
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on $\pm 0,3$ % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

Tekninen kuvaus

Asteikon pituus	100 mm
Jaotus	2 g
Enimmäispunnitusalue	300 g
Kiinnitystapa	kiinnitin
Kalibrointi	K1

Tuotetyyppi	Jousivaaka
-------------	------------

Palvelut

Kalibrointi Jousivaaka Tyyppi F	027730 F
---------------------------------	----------

Tarvikkeet

koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio	479428
--	--------

Maksimiosoitin Tyyppi MEDIO	479429 MEDIO
-----------------------------	--------------

Painesarja Tyyppi MEDIO	479421 MEDIO
-------------------------	--------------