



Voimamittari Macro Line Newton, Enimmäispunnitusalue: 500N



Tilaustiedot

Tilausnumero	479422 500
GTIN	7612348804900
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on $\pm 0,3$ % kuorman painosta. Taarusalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taarus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Maksimisoitin ja kädensija.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

Tekninen kuvaus

Jaotus	5 N
Kiinnitystapa	koukku
Enimmäispunnitusalue	500 N
Asteikon pituus	90 mm

Kalibrointi	K1
Tuotetyyppi	Jousivaaka

Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F	027730 F
--------------------------------	----------

Tarvikkeet

Maksimisoitin Tyyppi MACRO	479429 MACRO
Painesarja Tyyppi MACRO	479421 MACRO