




Jousivaaka Medio Line, Enimmäispunnitusalue: 600g



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 479415 600 |
| GTIN | 2050001051684 |
| Tuoteluokka | 47F |

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on $\pm 0,3$ % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------|
| Enimmäispunnitusalue | 600 g |
| Kiinnitystapa | kiinnitin |
| Jaotus | 5 g |
| Asteikon pituus | 100 mm |
| Kalibrointi | K1 |

| | |
|-------------|------------|
| Tuotetyyppi | Jousivaaka |
|-------------|------------|

Palvelut

| | |
|--------------------------------|----------|
| KalibrointiJousivaaka Tyyppi F | 027730 F |
|--------------------------------|----------|

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------|--------------|
| Painesarja Tyyppi MEDIO | 479421 MEDIO |
|-------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Maksimiosoitin Tyyppi MEDIO | 479429 MEDIO |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|--------|
| koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio | 479428 |
|--|--------|