



Puristusvoimanmittausrasia kolmileukaistukalle, Mittausalue: 0-160kN



Tilaustiedot

Tilausnumero	479115 0-160
GTIN	2050001056559
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennästilastollista voimanmittausta varten.

Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).

Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

Käyttö:

Työkalujen rakentamisessa.

Soveltuu erityisesti **käytettäväksi kolmileukaistukoissa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 160 kN
Voima-anturin korkeus	77 mm

asteikon jakoarvo	5 kN
Voima-anturin Ø	110 mm
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
virheraja	±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia