



## Jousivaaka Macro Line, Enimmäispunnitusalue: 10kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479420 10
GTIN	2050001051721
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on  $\pm 0,3$  % kuorman painosta. Taarusalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taarus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Maksimiosoitin ja kädensija.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

#### Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

### Tekninen kuvaus

Asteikon pituus	140 mm
Kiinnitystapa	koukku
Enimmäispunnitusalue	10 kg
Jaotus	100 g

Kalibrointi	K1
Tuotetyyppi	Jousivaaka

### Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F	027730 F
--------------------------------	----------

### Tarvikkeet

Maksimisoitin Tyyppi MACRO	479429 MACRO
Painesarja Tyyppi MACRO	479421 MACRO