



Jousivaaka Medio Line, Enimmäispunnitusalue: 1000g



Tilaustiedot

Tilausnumero	479415 1000
GTIN	2050001051691
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on $\pm 0,3$ % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnosarja voimamittarille nro 479421.

Tekninen kuvaus

Kiinnitystapa	kiinnitin
Jaotus	10 g
Enimmäispunnitusalue	1000 g
Asteikon pituus	100 mm
Kalibrointi	K1

Tuotetyyppi	Jousivaaka
-------------	------------

Palvelut

Kalibrointi Jousivaaka Tyyppi F	027730 F
---------------------------------	----------

Tarvikkeet

Painesarja Tyyppi MEDIO	479421 MEDIO
-------------------------	--------------

Maksimiosoitin Tyyppi MEDIO	479429 MEDIO
-----------------------------	--------------

koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio	479428
--	--------