



## Jousivaaka Macro Line, Enimmäispunnitusalue: 20kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479420 20
GTIN	7612348800209
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on  $\pm 0,3$  % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Maksimiosoitin ja kädensija.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

#### Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

### Tekninen kuvaus

Jaotus	200 g
Kiinnitystapa	koukku
Asteikon pituus	140 mm
Enimmäispunnitusalue	20 kg

Kalibrointi	K1
Tuotetyyppi	Jousivaaka

### Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F	027730 F
--------------------------------	----------

### Tarvikkeet

Maksimisoitin Tyyppi MACRO	479429 MACRO
Painesarja Tyyppi MACRO	479421 MACRO