


**Hiomakapulasarja, 24 osaa kova, 100×68×26 mm, Rakeisuus: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557540 100
GTIN	4046719251728
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

**Hiomakapula, kova** malli ja parannettu reunalujuus. **4 sivulta pinnoitettu** rakein (A).

**Etu:**

- **Joustava, ei taitoksia eikä laskoksia.**
- **Kaikki sienet myös märkähiontaan sopivia.**
- **Vähäinen tukkeutuvuus, pestävä.**

**Käyttö:**

Puun, metallin ja maalipintojen pürseenpoistoon ja tasohiontaan.

Hioma-aineen lyhenne: A

Hienousaste: hieno

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	100
Hienousaste	hieno
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Leveys	68 mm
Korkeus	26 mm
Pituus	100 mm

Tuotenimen määrite	100×68×26 mm
Päällystettyjen pintojen lukumäärä	4
Sienien, tyynyjen lukumäärä	24
Tuotetyyppi	Hiomasieni

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		