

Kierretappitulkki MultiCheck, Kierre: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	486510 M8
GTIN	2050001060808
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Kuten nrot 486000 tai 486100.

Vankka, pitävän otteen mahdollistava teräsrunko, asteikolla varustettu alumiininen työntöholkki **enintään 4 x D:n kierresyvyiden** mittaukseen ja suoraan luentaan.

Etu:

Kierteen tarkkuuden ja syvyyden mittaus yhdessä työvaiheessa. Aikaa säästyy testauskierroksella jopa 50 %. Kuluneiden tulkkien yksinkertainen vaihto (asennussarja saatavana haluttaessa).

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

MultiCheck normaaleille ja tiheille kierteille, joissa nonius (lukemaan 0,1 mm) tai digitaalinäyttö (lukemaan 0,01 mm) ja tiedostoliitäntä, saatavana **pyynnöstä** (katso nro 486511 – 486516).

Tekninen kuvaus

Kierre	M8
Kierteennousu	1,25 mm
Lukema	0,5 mm

Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

enimmäis-Ø 60 mm	028650 60
------------------	-----------