




## Jousivaaka Medio Line, Enimmäispunnitusalue: 2500g



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479415 2500
GTIN	2050001051707
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

**Malli:**

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on  $\pm 0,3$  % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

**Erikoistarvike:**

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

### Tekninen kuvaus

Asteikon pituus	100 mm
Jaotus	20 g
Kiinnitystapa	koukku
Enimmäispunnitusalue	2500 g
Kalibrointi	K1

Tuotetyyppi	Jousivaaka
-------------	------------

## Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F	027730 F
--------------------------------	----------

## Tarvikkeet

koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio	479428
--	--------

Painesarja Tyyppi MEDIO	479421 MEDIO
-------------------------	--------------

Maksimiosoitin Tyyppi MEDIO	479429 MEDIO
-----------------------------	--------------