



Voimanmittausrasia litistetty muoto, Mittausalue: 0-60kN



Tilaustiedot

Tilausnumero	479110 0-60
GTIN	2050001056467
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennästilastollista voimanmittausta varten.

Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).

Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

Toiminto:

IP43: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Työkalujen rakentamisessa.

Soveltuu erityisesti käytettäväksi **ruuvipuristinmittauksiin**.

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 60 kN
Voima-anturin Ø	90 mm
Voima-anturin korkeus	38 mm
Männän pinta	10 cm ²
asteikon jakoarvo	2 kN
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
virheraja	±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
männän Ø	50 mm
IP-suojausluokka	IP 43
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia