



Jousivaaka Macro Line, Enimmäispunnitusalue: 35kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	479420 35
GTIN	2050001051738
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on $\pm 0,3$ % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Maksimiosoitin ja kädensija.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

Tekninen kuvaus

Enimmäispunnitusalue	35 kg
Jaotus	500 g
Asteikon pituus	90 mm
Kiinnitystapa	koukku

Kalibrointi	K1
Tuotetyyppi	Jousivaaka

Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F	027730 F
--------------------------------	----------

Tarvikkeet

Maksimisoitin Tyyppi MACRO	479429 MACRO
Painesarja Tyyppi MACRO	479421 MACRO