

## Kierretappitulkki MultiCheck, Kierre: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486510 M10
GTIN	2050001060815
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Kuten nrot 486000 tai 486100.

Vankka, pitävän otteen mahdollistava teräsrunko, asteikolla varustettu alumiininen työntöholkki **enintään 4 x D:n kierresyvyiden** mittaukseen ja suoraan luentaan.

**Etu:**

Kierteen tarkkuuden ja syvyyden mittaus yhdessä työvaiheessa. Aikaa säästyy testauskierroksella jopa 50 %. Kuluneiden tulkkien yksinkertainen vaihto (asennussarja saatavana haluttaessa).

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

MultiCheck normaaleille ja tiheille kierteille, joissa nonius (lukemaan 0,1 mm) tai digitaalinäyttö (lukemaan 0,01 mm) ja tiedostoliitäntä, saatavana **pyynnöstä** (katso nro 486511 – 486516).

### Tekninen kuvaus

Kierre	M10
Kierteennousu	1,5 mm
Lukema	0,5 mm

Standardi	DIN 13
Kierrettyyppi	M
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

**Palvelut**

enimmäis-Ø 60 mm	028650 60
------------------	-----------