



Voimamittari Medio Line Newton, Enimmäispunnitusalue: 6N



Tilaustiedot

Tilausnumero	479417 6
GTIN	7612348400065
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on $\pm 0,3$ % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnosarja voimamittarille nro 479421.

Tekninen kuvaus

Kiinnitystapa	koukku
Jaotus	0,05 N
Enimmäispunnitusalue	6 N
Asteikon pituus	100 mm
Kalibrointi	K1

Tuotetyyppi	Jousivaaka
-------------	------------

Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F	027730 F
--------------------------------	----------

Tarvikkeet

Maksimisoitin Tyyppi MEDIO	479429 MEDIO
----------------------------	--------------

koukku ja kiinnitinmalleille Micro / Medio	479428
--	--------

Painesarja Tyyppi MEDIO	479421 MEDIO
-------------------------	--------------