



## Voimanmittausrasia litistetty muoto, Mittausalue: 0-200kN



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479110 0-200
GTIN	2050001056498
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

#### Malli:

Hydraulinen voima-anturi, suoraan liitetty paineenmittauslaite tilastollista ja näennästilastollista voimanmittausta varten.

Kotelo ja mäntä jaloterästä, paineenmittauslaite puristettua messinkiä - maksimiosoitin. Suojattu vierasesineiltä ja roiskevedeltä (IP43).

#### Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

#### Toiminto:

IP43: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

#### Käyttö:

Työkalujen rakentamisessa.

Soveltuu erityisesti käytettäväksi **ruuvipuristinmittauksiin**.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, kalibrointitodistuksen ja kuljetuslaukun.

### Tekninen kuvaus

Männän pinta	80 cm <sup>2</sup>
Voima-anturin Ø	138 mm
Voima-anturin korkeus	41 mm
Mittausalue	0 - 200 kN
asteikon jakoarvo	10 kN
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
virheraja	±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) %
männän Ø	100 mm
IP-suojausluokka	IP 43
mittaustekniikka	analoginen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia