

Garant
Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E12M SDQCR/L07
Kokonaispituus L	150 mm
Keskisiirto L ₃	8,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Terän koko	7 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,6 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500