

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	E16R SDQCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	200 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	10 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15,6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500