

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18,9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	12,5 mm
Terän koko	11 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	250 mm
ISO-koodi pidin	E20S SDQCR/L11
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500