

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	8,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Kiinnityspituus L ₂	11,6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
ISO-koodi pidin	E12M SDQCR/L07
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500