

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
Keskisiirto L ₃	10 mm
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	E16R SDQCR/L07
Kokonaispituus L	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kiinnityspituus L ₂	15,6 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500