

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	250 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
ISO-koodi pidin	E20S SDQCR/L11
Terän koko	11 mm
Kiinnityspituus L ₂	18,9 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Keskisiirto L ₃	12,5 mm
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500