

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A10K SDQCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	30 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500