

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kiinnityspituus L ₂	14 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kokonaispituus L	180 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A16Q SDQCR/L07
Ulkonema L ₁	48 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500