

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Keskisiirto L ₃	13 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	26 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Ulkonema L ₁	60 mm
ISO-koodi pidin	A20R SDQCR/L11
Terän koko	11 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500