

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	17 mm
ISO-koodi pidin	A25R SDQCR/L11
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Ulkonema L ₁	75 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32,5 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500