

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	44 mm
Aluslevy	269005 3
Keskisiirto $L_3$	22 mm
Asetuskulma $\kappa$	107,5 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	A32S SDQCR/L11
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Ulkonema $L_1$	96 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Kiinnityspituus $L_2$	31 mm
varren Ø $D_5$	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3xD

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500