

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 3
Ulkonema L ₁	120 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	49 mm
Kiinnityspituus L ₂	39 mm
Keskisiirto L ₃	27 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
ISO-koodi pidin	A40T SDQCR/L11
Aluslevyn ruuvi	269013 2
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500