

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	36 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A12L SDQCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	17 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500